
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7145.035 장치 선반, 19⊠-설치

상태: 2025. 10. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)



## DK 7145.035 - 장치 선반, 19⊠-설치 전면 및 후면 L 장착 앵글이 있는 인클로저

거는 지점이 다양하여 인치 레벨의 레벨 간격이 다양합니다. 다단 전개식 슬라이딩 레일을 이용하여 완전확장 가능형으로 개조할 수 있습니다. 부하 용량: 50 kg.

## 특징

DK 7145.035
이 장치 선반들은 깊이에 따라 거는 지점이 다양하기 때문에 19"(482.6mm) 장착 앵글의 간격을 일정한 범위 내에서 조정할 수 있음. 이러한 방식으로 고정된 장치 선반에 다단 전개식 슬라이딩 레일을 장착하 면 완전한 당김형이 됩니다. 이를 위해서는 스페이서 볼트 대신 다단 전개식 슬라이딩 레일을 스크류로 체결함.
두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착하기 위한 용도 TS 재고 제품의 업그레이드 용도
강판
RAL 7035
조립 부품
348 mm
448 mm
498 mm
50kg 표면 하중
TS용: L형 장착 앵글을 TS 기반 네트워크 인클로저에 사용하는 경우, 어댑 터 7827.300이 필요함 TS용, 19"(482.6mm) 시스템 천공: 깊이 조절이 가능한 설치 키트

© Rittal 2025

## 특징

치수	폭: 409 mm 깊이: 500 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.6
총 무게	2.66
관세 번호	94039910
EAN	4028177165700
E-Number Sweden	E7239816
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3