

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.020 FlatBox

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.020 - FlatBox

슬림팩 포장의 인클로저. 벽면 장착형이나 스탠드형에 관계없이 최적으로 접근할 수 있고 유연하게 사용 가능한 인클로저.



## 특징

주문 번호	DK 7507.020
버전	19" 장착 프레임 포함
장점	별도의 도구 없이 신속한 조립 개방형 19"(482.6mm) 프레임에 시스템 조립
재료	강판 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035

## 특징

제공 범위	슬림팩 포장의 인클로저 벽면 장착부 1개 기본 서포트 2개 루프/글랜드 플레이트 2개, 브러시 스트립을 통한 케이블 인입용 컷아웃 포함 측면 패널 2개, 잠금 가능 모니터링 창 1개, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E, 경첩 위치 자유 선택 별도의 도구 없이 신속하게 조립 가능한 연결 부품 인클로저 부품을 시스템에 접지하는 데 사용하는 접지 키트 19" 장착 프레임
높이 단위	12 U
치수	폭: 600 mm 높이: 625 mm 깊이: 400 mm
구성품을 위한 설치 높이	12 U
부하량	최대 600 N
참고 사항	최대 설치 깊이: 깊이 - 후면 패널까지 58mm 19"(482.6mm) 레벨 2개 사용 시 최대 레벨 간격: 깊이 - 104mm 도어 열림각은 최대 210°임
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	24.828 kg
총 무게	25.246 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	100.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080

## 특징

---

ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
제품 설명	DK FlatBox, WHD: 600x625x400 mm, 12 U, with 482.6 mm (19") mounting frame

## 승인

---

설명	제조사 인증
----	--------