


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.008

PSM 버스바

상태: 2025. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.008 - PSM 버스바

1상 또는 3상의 입중계 한 개 또는 두 개, 플러그 인 모듈의 연결 방향 변경을 통한 이중화. CMC III 시스템의 연결을 통한 선택적 측정 옵션.

특징

주문 번호	DK 7856.008
버전	2개의 입중계(잭), 3상 리턴던시 포함
제품 설명	모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖추 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식으로 장착할 수 있음. 작동 중에도 모듈 설치가 가능한데, 이는 서포트 레일이 감전 위험으로부터 차단된 상태이기 때문.
장점	작동 중에도 모듈 설치 가능.
기술 사양	각 소켓 모듈은 입중계 또는 여분의 입중계의 연결 방향에 따라 서포트 레일에 있는 하나의 위상만 취합니다. 최대 전류 2 x(3 x 16A32A)인 1상/3상 구성의 버전에 따라. 여분의 3상 입중계 가능. 리턴던트 회로는 서포트 레일의 3상과 완전히 분리되어 있습니다. 이 모듈에 과전류 차단 기능이 통합된 경우, 과전류가 흐를 경우 해당 모듈만 안전하게 차단됩니다. 나머지 모듈은 모두 계속해서 작동합니다.
재료	알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
연결 타입, 전기의	WAGO X-COM
개수	2
입중계당 위상 수	3~
정격 전류(최대)	16 A
모듈 소켓(최대)	8

특징

적합한:	인클로저 유형: TS 8 TS IT VX IT 높이: 2,200 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
저장 온도 범위	-20 °C...60 °C
포장 단위	1 개
순 중량	3.629
총 무게	3.829
관세 번호	85369001
EAN	4028177616196
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

승인

승인	IEC CB VDE
설명	적합성 인증