

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.215

## RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 1. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.215 - RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

장착 플레이트용 RiLineX NH 퓨즈 스위치 분리기, 사이즈 2. 커버는 잠금 및 밀봉이 가능하며 시각적 안전 모니터링 시스템을 갖추고 있음. 안전 전압 테스트는 커버에 내장된 측정 지점을 사용해 수행됨. 유지보수 작업을 용이하게 하기 위해 NH 퓨즈 스위치 분리기에는 정지 위치가 있음. 스크루 연결부 사이즈 M10의 연결 버전. 전자 안전 모니터링 포함.

## 특징

주문 번호	RX 9363.215
버전	마운팅 플레이트 설치용 전자식 퓨즈 모니터링 포함
장점	커버: 잠금 및 밀봉 가능 별도의 개구부를 통한 전압 테스트 공구 없이 케이블 출력부 전환 유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치 모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상	RAL 9005 RAL 35745
제공 범위	전기 안전 모니터링용 연결 커넥터 포함
for mounting plate assembly	예
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크류 M10
Rated insulation voltage	1,000 kV
정격 전류최대	400 A

## 특징

최대 정격 작동 전류	400 A
정격 작동 전압	690V AC
적합한 NH-사이즈	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 208.5 mm 높이: 348.7 mm 깊이: 128.7 mm
작동 온도 범위	-5 °C...35 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
극수	3극
오염 등급	3
전자식 퓨즈 모니터링 포함	예
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
Fire load	48.8 MJ/m <sup>2</sup>
Power dissipation (max.)	71 W
포장 단위	1 개
순 중량	3.7
총 무게	3.746
구리 함량(kg/개)	1.32
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001040

# 승인

---

설명

적합성 인증