

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU 인터내셔널, 미터 버전

상태: 2025. 6. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU 인터내셔널, 미터 버전

위상 및 공급마다 에너지 측정 기능이 있는 콤팩트한 배전. 전체 IT 랙의 출력 수요에 대한 빠른 개요. 배전 성능 최대 22kW

특징

주문 번호	DK 7955.201
버전	PDU, 미터
제품 설명	위상당 즉, 전체 IT 랙에서 소요되는 성능 에너지 측정. 콤팩트한 PDU를 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. 콤팩트한 구조로 간단한 장착이 가능함 - TS IT 랙에서는 공구 없이 장착. OLED 디스플레이가 에너지 소비를 확인함. 통합형 웹 서버로 포괄적인 사용자 관리가 포함된 네트워크 직접 연결. 리던던트 전원 공급은 모든 위상에서는 물론 기존의 Power-over-Ethernet 네트워크를 통해 추가로 구현됨. PDU는 포괄적인 모니터링 기능을 제공함. 1%의 측정 정확성으로 높은 신뢰성을 보장함.
재료	알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
치수	폭: 44 mm 깊이: 62 mm 길이: 710 mm
콘센트 개수 및 유형	12 x C13
콘센트	12 x IEC 320 콘센트 C13
정격 전류(최대)	16 A
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	C20

특징

지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 60950-1
작동 온도 범위	0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: TS IT: $\geq 1,200$ mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.9
총 무게	3
관세 번호	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604