## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8265.500 열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 12. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TS 8265.500 - 열반 시스템 TS 8

강판 소재의 열반 시스템 TS 8은 폭과 깊이에서 대칭적인 프로파일을 통해 상당한 여유 공간과 단순한 내부설치를 제공함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됨. 또한, 모든 인클로저 패널의 통합된 자동 등전위화 및 삼중 표면 처리가 최적의 안전성을 보장.



#### 특징

| 주문 번호 | TS 8265.500                            |
|-------|--|
| 재료    | 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm                    |
|       | 루프: 강판, 1.5mm                          |
|       | 도어: 강판, 2.0mm                          |
|       | 후면 패널: 강판, 1.5mm                       |
|       | 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm                    |
|       | 장착 플레이트: 강판, 3.0mm                     |
| 표면 처리 | 인클로저 프레임: 전착도장                         |
|       | 도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 |
|       | 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금               |
| 색상    | RAL 7035                               |
|       |  |

© Rittal 2025 2

## 특징

| 제공 범위                   | 인클로저 프레임                             |
|-------------------------|--------------------------------------|
|                         | 도어 개수                                |
|                         | 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 |
|                         | 루프 플레이트                              |
|                         | 후면 패널                                |
|                         | 운반용 아이볼트 4개                          |
|                         | 잠금장치: 3mm 이중 걸림                      |
|                         | 글랜드 플레이트                             |
|                         | 장착 플레이트                              |
|                         | TS 천공 레일 18 x 38mm 2개                |
| 치수                      | 폭: 1,200 mm                          |
|                         | 높이: 1,600 mm                         |
|                         | 깊이: 500 mm                           |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 1,099 mm x 1,496 mm                  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55                                |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 1                               |
|                         | NEMA 12                              |
| UL 50E에 준한 유형 등급        | 유형 1                                 |
|                         | 유형 12                                |
| IK 코드                   | IK09                                 |
| 도어 개수                   | 2                                    |
| 기본 재료                   | 강판                                   |
| 포장 단위                   | 1 개                                  |
| 순 중량                    | 145.3                                |
| 총 무게                    | 159.3                                |
| EAN                     | 4028177386679                        |
| ETIM 9                  | EC000261                             |
|                         |                                      |

© Rittal 2025 3

## 특징

| 8.0 27180101 |
|--------------|

## 승인

| 승인  | Bureau Veritas              |
|-----|-----------------------------|
|     | Lloyds Register of Shipping |
|     | UL + C-UL (listed)          |
| 인증서 | 표면 처리                       |
| 설명  | 제조사 인증                      |
|     | 적합성 인증                      |
|     | 적합성 인증 UK                   |

© Rittal 2025 4