

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000

열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 6. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8410.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25 전자장치 인클로저

19" 서브랙과 19" 랙 조립에 이상적: 19" 전면 어댑터 섹션, 전면 프레임, 후방 도어, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트



특징

주문 번호	VX 8410.000
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 전면 프레임: 아연 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션 후면 도어: 강판, 2.0mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 19"(482.6mm) 어댑터 섹션: 강판, 2mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 전면 프레임: 분체 코팅 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 프레임 전면 프레임(오른쪽에 경첩 장착, 왼쪽은 마그네틱 잠금장치를 통해 고정) 후면 도어(우측의 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능) 루프 플레이트 글랜드 플레이트 19"(482.6mm) 어댑터 섹션, 앞
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 600 mm
구성품을 위한 설치 높이	33 U
포장 단위	1 개
순 중량	55.3 kg
총 무게	58 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	142.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	VX 전자장치 인클로저, 폭/높이/깊이: 600x1600x600mm, 강판, 경첩 부착 전면 프레임 포함, 어댑터 섹션 19"(482.6mm) 포함, 후면측의 1도어

승인

인증서	표면 처리
-----	-------