

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SV 9686.549

PE/PEN 열반 브래킷 E-Cu

상태: 2026. 6. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.549 - PE/PEN 열반 브래킷 E-Cu

버스바, 앵글 브래킷, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

## 특징

주문 번호	SV 9686.549
제품 설명	인클로저에서 인클로저로 버스바를 연결하기 위한 용도.
재료	E-Cu
치수	길이: 180 mm
단면적	40 mm x 10 mm
포장 단위	2 개
순 중량	1.24 kg
총 무게	1.3 kg
구리 함량(kg/개)	0.62
관세 번호	74198090
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
제품 설명	SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 180 mm

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 UK