#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 8418.000 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



### VX 8418.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25 전자장치 인클로저

19" 서브랙과 19" 랙 조립에 이상적: 19" 전면 어댑터 섹션, 전면 프레임, 후방 도어, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트







#### 특징

주문 번호	VX 8418.000
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	루프: 강판, 1.5mm
	전면 프레임: 아연 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄
	섹션
	후면 도어: 강판, 2.0mm
	글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
	19"(482.6mm) 어댑터 섹션: 강판, 2mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장
	루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
	전면 프레임: 분체 코팅
	글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

## 특징

제공 범위	인클로저 프레임 전면 프레임(오른쪽에 경첩 장착, 왼쪽은 마그네틱 잠금장치를 통해 고정) 후면 도어(우측의 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능) 루프 플레이트 글랜드 플레이트 19"(482.6mm) 어댑터 섹션, 앞
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 800 mm
구성품을 위한 설치 높이	33 U
포장 단위	1 개
순 중량	59.6
총 무게	63.2
PCF/VE(크래들-게이트)	155.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177920224
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

인증서 표면 처리

© Rittal 2025 3