## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# CS 9782.818 CS Toptec, 열반 결합 가능

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## CS 9782.818 - CS Toptec, 열반 결합 가능

100mm 베이스/주추, 도어, 후면 패널 및 이음매 없이 열반 결합 가능한 비바람 차단 캐노피를 갖춘 이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저. 효율적이고 유연한 내부 설치를 위해 전체 인클로저 프레임을 사용할 수 있음. 인클로저는 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용을 설치할 수 있도록 준비됨.







#### 특징

주문 번호	CS 9782.818
버전	열반용 실외 공조기용 컷아웃 포함, 1.5kW
재료	인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AIMg3 빗물 차단 루프: 알루미늄
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

# 특징

제공 범위	이중 패널 구조의 열반 결합 가능한 옥외용 인클로저 루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임 도어 스토퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어 후면 패널 빗물 차단 루프 전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이
치수	폭: 800 mm 높이: 1,200 mm 깊이: 800 mm
사이즈	전체 높이: 1,345 mm 빗물 차단 루프 높이: 45 mm 베이스 높이: 100 mm
도어 개수	1
잠금장치	잠금장치 버전: 4포인트 걸림장치 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: BJ20027
글랜드 플레이트	사이즈: 2 개수: 2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 코드	IK10
참고 사항	모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치) 개별 인클로저 조립 시 열반 결합 가능한 CS Toptec용 측면 패널이 필요함

© Rittal 2025 3

## 특징

포장 단위	1 개
순 중량	63.5
총 무게	73.5
EAN	4028177986206
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025