Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1007.000

Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




АХ 1007.000 - Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







Функции

Арт. №	AX 1007.000
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь
	Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана
	по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 мкм
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
 ІК-код	IK10
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,5 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	450 мм х 475 мм
Кол-во дверей	1
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14
Gross weight	14.85
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177814967
E-Number Sweden	E3465123
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025