#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8452.000 열반 인클로저 시스템 VX25, 스테인리 스 스틸

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



# VX 8452.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25, 스테인리스 스틸 기본 인클로저

인클로저 기본 구성, 고품질 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304): 한 개 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.







#### 특징

주문 번호	VX 8452.000
재료	인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
	후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마 글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음 도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 장착 플레이트: 아연도금

© Rittal 2025

### 특징

제공 범위	인클로저 프레임
	도어 개수
	우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
	루프 플레이트
	글랜드 플레이트
	후면 패널
	장착 플레이트
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수	폭: 600 mm
	높이: 2,000 mm
	깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
IK 코드	IK10
도어 개수	1
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400
	사용을 권장.
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	97.42
총 무게	100.8
EAN	4028177920217

© Rittal 2025 3

### 특징

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

승인	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK