## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8454.600 열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TS 8454.600 - 열반 시스템 TS 8 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 열반 시스템 TS 8, 마운팅 플레이트 포함 보호 등급 IP 55



#### 특징

주문 번호	TS 8454.600
재료	인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
	도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마 후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
	글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음 도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 장착 플레이트: 아연도금

© Rittal 2025

## 특징

제공 범위	인클로저 프레임
	도어 개수
	1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
	루프 플레이트
	글랜드 플레이트
	후면 패널
	장착 플레이트
	운반용 아이볼트 4개
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
도어 개수	1
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
IK 코드	IK09
참고 사항	자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
	스테인리스 스틸
치수	폭: 800 mm
	높이: 1,800 mm
	깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,696 mm
포장 단위	1 개
순 중량	106.1
총 무게	112.9
EAN	4028177300750

© Rittal 2025 3

## 특징

ECLASS 8.0 27180101

## 승인

승인	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증
	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4