

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1305.600

**Компактный распределительный
шкаф HD, однодверный**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1305.600 - Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.



ФУНКЦИИ

| | |
|----------------------|---|
| Арт. № | HD 1305.600 |
| Исполнение | Hygienic Design: корпус |
| Product modification | Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX. |
| Материал | Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Монтажная панель: листовая сталь Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 |
| Поверхность | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) |
| Комплект поставки | Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель |

ФУНКЦИИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Размер | Ширина: 390 мм Высота спереди: 550 мм Высота сзади: 669 мм Глубина: 210 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 330 мм x 475 мм |
| Угол открытия двери | 125° |
| IK-код | IK08 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 15 |
| Gross weight | 17 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| EAN | 4028177967458 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |