

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8645.500 열반 시스템 TS 8

상태: 2026. 5. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8645.500 - 열반 시스템 TS 8

강판 소재의 열반 시스템 TS 8은 폭과 깊이에서 대칭적인 프로파일을 통해 상당한 여유 공간과 단순한 내부 설치를 제공합니다. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됩니다. 또한, 모든 인클로저 패널의 통합된 자동 등전위화 및 삼중 표면 처리가 최적의 안전성을 보장합니다.



특징

주문 번호	TS 8645.500
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 후면 패널: 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 프레임 도어 개수 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 루프 플레이트 후면 패널 운반용 아이볼트 4개 잠금장치: 3mm 이중 걸림 글랜드 플레이트 장착 플레이트 TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수	폭: 600 mm 높이: 1,400 mm 깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,296 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
IK 코드	IK09
도어 개수	1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	72 kg
총 무게	76 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261

특징

ECLASS 8.0

27180101

제품 설명

TS Bayed enclosure system, WHD: 600x1400x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front

승인

승인

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

인증서

표면 처리

설명

제조사 인증
적합성 인증
적합성 인증 UK