Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SM 2384.010 Корпуса под выключатели

Состояние: 08.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SM 2384.010 - Корпуса под выключатели Нержавеющая сталь

Корпус под выключатель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), с вырезами под выключатели Ø 22,5 мм. Степень защиты IP 66.

Функции

Арт. №	SM 2384.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 100 мм
	Высота: 100 мм
	Глубина: 90 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Шаг растра	60 мм
Cut-outs (quantity x diameter)	1 х 22,5 мм
Замок	Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с
	пластиковыми втулками
	Количество замков: 2
Ввод кабеля (кол-во x Ø)	1
Кол-во метрических	1
размеченных отверстий	

© Rittal 2025

2

Функции

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.68
Gross weight	0.72
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177529403
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3