### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.211 Светильник на светодиодах

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### SZ 2500.211 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.





#### Функции

Арт. №	SZ 2500.211
Исполнение	с розеткой
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу
	На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
	Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	Розетка
	Поворотный разъем 90°
	Изменение распределения света
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий
	Light cover: Polycarbonate
	Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	11 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол.
	Сквозное подключение, 3-пол.
	Концевой выключатель двери

© Rittal 2025

## Функции

Overvoltage category	II
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 B AC
Номинальное напряжение изоляции	300 B AC
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	900 lm
Цвет светового излучения	4000 K (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 80 мм Глубина: 44 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Розетки	GB (тип G, BS 1363)
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1∼, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	GB (тип G, BS 1363)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.628
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177811355
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321

© Rittal 2025 3

## Функции

27189241
----------

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC ENEC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025