


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа

Установка на двери или стенке шкафа.

Функции

Арт. №	SK 3114.200
Описание продукта	Установка на двери или стенке шкафа.
Технические характеристики	Трехсимвольный 7-сегментный индикатор Переключение °C/°F С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 А) Гистерезис срабатывания выбирается произвольно
Цвет	RAL 7035
Упаковка	1 шт.
Диапазон рабочих температур	0 °C...50 °C
Диапазон установок	5 °C...55 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 24 В - 60 В (DC)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54
Вес нетто	0,258 kg
Gross weight	0,259 kg
Код THWЭД	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Функции

Описание продукта

SK Цифровой индикатор и регулятор температуры, 100-230 В, 1~, 50/60 Гц, 24-60 В (DC), монтажная глубина: 100 мм

Одобрения

Одобрения

UR

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK