Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3127.115

Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3127.115 - Воздухо-воздушные теплообменники ТорTherm настенный с регулятором

Полностью готовый к подключению блок теплообменника для настенной установки с регулировкой и цифровым индикатором температуры.

Функции

Арт. №	SK 3127.115
Исполнение	настенные
Описание продукта	Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок Вставной блок клемм подключения Беспотенциальный контакт при превышении температуры Шаблон вырезов Крепежный материал
Удельная тепловая мощность	30 W/K
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур при 50 Гц: 480 м³/ч Внешний контур при 60 Гц: 525 м³/ч внутренний контур при 50 Гц: 480 м³/ч внутренний контур при 60 Гц: 525 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,1 А При 60 Гц: 1,4 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 205 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А

© Rittal 2025

Функции

Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)
-5 °C55 °C
Внутренний контур IP 54 Внешний контур IP 34
1 шт.
18.5
19.051
84158300
4028177425095
EC002514
EC002514
27180711

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3