

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 9055.312

## 모니터/키보드 장치

상태: 2026. 4. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 9055.312 - 모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 쉘시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.



## 특징

주문 번호	DK 9055.312
제품 설명	장치는 당김형 서랍에 보관되어 있으며, 모니터는 접을 수 있고, 서랍은 최종 위치에 고정할 수 있음. 따라서 장치는 랙의 19"(482.6mm) 섹션에 단 1U만 필요함.
장점	아날로그 및 디지털 비디오 연결 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도 전면 잠금 가능 간단한 1인 조립.
색상	RAL 7035

## 특징

---

제공 범위	모니터/키보드 장치, 1U VGA 케이블 DVI 케이블 USB 케이블 접지 핀 전원 케이블 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함 PS/2 케이블 2개 키보드 터치패드 내장
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전력	1 W
작동 중 최대 소비 전력	32 W
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15극) DVI 1 x USB PS/2
커넥터(유형)	IEC 320 커넥터 C14
레이아웃	미국-영어
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 680 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
설치 사이즈	설치 깊이(최소): 680 mm 설치 깊이(최대): 850 mm

---

## 특징

---

디스플레이 특성	대각선: 432mm(17") 형식: 4 : 3 명암비: 명암비: 약 1,000 : 1 디스플레이 밝기: 350 cd/m <sup>2</sup> 디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀 페인트 개수: 16,700,000
포장 단위	1 개
순 중량	15.85 kg
총 무게	17.25 kg
관세 번호	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
제품 설명	DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------