# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 9055.312 모니터/키보드 장치

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



# DK 9055.312 - 모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 섀시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.



#### 특징

주문 번호	DK 9055.312
제품 설명	장치는 당김형 서랍에 보관되어 있으며, 모니터는 접을 수 있고, 서랍은 최종 위치에 고정할 수 있음. 따라서 장치는 랙의 19"(482.6mm) 섹션에 단1U만 필요함.
장점	아날로그 및 디지털 비디오 연결 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도 전면 잠금 가능 간단한 1인 조립.
색상	RAL 7035

© Rittal 2025 2

# 특징

제공 범위	모니터/키보드 장치, 1U
	VGA 케이블
	DVI 케이블
	USB 케이블
	접지 핀 전원 케이블
	17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함
	PS/2 케이블 2개
	키보드
	터치패드 내장
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전	1 W
력	
작동 중 최대 소비 전력	32 W
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15극)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
커넥터(유형)	IEC 320 커넥터 C14
레이아웃	미국-영어
치수	폭: 482.6 mm
	깊이: 680 mm
작동 온도 범위	5 °C45 °C
설치 사이즈	설치 깊이(최소): 680 mm
	설치 깊이(최대): 850 mm
	5 °C45 °C 설치 깊이(최소): 680 mm

© Rittal 2025 3

# 특징

디스플레이 특성	대각선: 432mm(17")
	형식: 4:3
	명암비: 명암비: 약 1,000 : 1
	디스플레이 밝기: 350 cd/m²
	디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀
	페인트 개수: 16,700,000
포장 단위	1 개
순 중량	15.85
총 무게	17.25
관세 번호	85286200
EAN	4028177638389
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

### 승인

설명	적합성 인증	
20	70000	

© Rittal 2025 4