# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 9055.412 모니터/키보드 장치

상태: 2025. 12. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



# DK 9055.412 - 모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 섀시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.



#### 특징

주문 번호	DK 9055.412
장점	아날로그 및 디지털 비디오 연결 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도
	전면 잠금 가능
	간단한 1인 조립.
색상	RAL 9005
제공 범위	모니터/키보드 장치, 1U
	VGA 케이블
	DVI 케이블
	USB 케이블
	접지 핀 전원 케이블
	17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함
	PS/2 케이블 2개
	키보드
	터치패드 내장
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz

© Rittal 2025

#### 특징

폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전 력	1 W
작동 중 최대 소비 전력	32 W
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15≒) DVI 1 x USB PS/2
커넥터(유형)	IEC 320 커넥터 C14
레이아웃	미국-영어
품목 번호 관련 참고 사항:	납기 문의 요망
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 680 mm
작동 온도 범위	5 °C45 °C
설치 사이즈	설치 깊이(최소): 680 mm 설치 깊이(최대): 850 mm
디스플레이 특성	대각선: 432mm(17") 형식: 4:3 명암비: 명암비: 약 1,000:1 디스플레이 밝기: 350 cd/m <sup>2</sup> 디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀 페인트 개수: 16,700,000
포장 단위	1 개
순 중량	15.5
총 무게	16.5
관세 번호	85286200
EAN	4028177638402

© Rittal 2025 3

# 특징

ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# 승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 4