Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3184.800

Настенный кондиционер, серия Blue e+ S

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3184.800 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.

Функции

Арт. №	SK 3184.800
Исполнение	настенные
Преимущества	Способствует снижению влияния на климат благодаря
	экономии энергии в среднем до 75% и уменьшению
	углеродного следа.
	Мульти-вольтажность и международные сертификаты
	обеспечивают удобство использования по всему миру
	Интеллектуальный и простой мониторинг благодаря прямой
	связи с порталом Smart Service Portal
	Удобное управление через IoT-интерфейс и приложение Scan 8
	Service
Материал	Листовая сталь
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Решетка: RAL 7012
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
	Встроенный электрический испаритель конденсата
Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных
	агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-
	интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте
	надежность машин и процессов с помощью удаленного
	контроля данных, состояния и системных сообщений
	агрегатов.

© Rittal 2025

2

Функции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,6 кВт
	Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание	Соблюдайте инструкции по монтажу.
	При загрузке программного обеспечения между
	пользователем и компанией Rittal заключается договор на
	бесплатное использование ПО в соответствии с его
	лицензионными условиями.
	Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В)
Номинальная мощность	0,6 кВт
Мощность (свободного	Внешний контур: 680 м³/ч
воздушного потока)	Внутренний контур: 680 м³/ч
Коэффициент	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,4
энергоэффективности (EER)	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,4
50/60 Гц L35 L35	
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 950 мм
	Глубина: 196 мм
Необходимый монтажный	Ширина выреза: 383 мм
вырез	Высота выреза: 929 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12
	UL Type 3R
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A
Хладагент/объем	Кол-во: 0,31 кг
Хладагент/объем	

© Rittal 2025 3

Функции

Регулирование температуры	Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	-20 °C60 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)	3 °C60 °C
Heat pipe operating temperature range	-20 °C45 °C
Диапазон установок	20 °C50 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,48 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,48 кВт
Допустимое давление (р макс.)	34 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	26.5
Gross weight	31.5
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177949973
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation

© Rittal 2025