Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.320 OM 어댑터

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

SV 9340.320 - OM 어댑터 연결 케이블 포함



특징

주문 번호	SV 9340.320
버전	연결 케이블 포함
재료	폴리아미드
	UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 7035
연결 케이블(AWG)	AWG 12
정격 전류최대	25 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7
	50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7
	65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7
	65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7
	50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7
	65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 케이블 길이	130 mm
서포트 레일-유형	서포트 프레임 미포함, TS 45D 2개

© Rittal 2025

특징

참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3극
치수	폭: 45 mm 높이: 208 mm
서포트 레일 개수/높이	2 / 10 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.2
총 무게	0.256
구리 함랑(kg/개)	0.036
관세 번호	85369095
EAN	4028177673823
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3