
# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.820 트윈 케이블

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SV 9340.820 - 트윈 케이블 2.5 ~ $16 \text{mm}^2$ 인장 스프링 클램프가 있는 OM 어댑터용

어댑터당 최대 2개의 개폐장치를 개별 연결하기 위한 사전 조립된 연결 케이블



#### 특징

주문 번호	SV 9340.820
제품 설명	어댑터당 최대 두 개의 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연 결 케이블.
재료	절연 PVC 내열 범위 최대 105°C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
AWG	$AWG 10 = 5.26 mm^2 \boxtimes 6 mm^2$
참고 사항	AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
치수	길이: 140 mm, 250 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.138
총 무게	0.16
구리 함랑(kg/개)	0.013
관세 번호 	85444290

© Rittal 2025

## 특징

EAN	4028177583573
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

### 승인

설명 적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3