Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.880 케이블 세트

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9340.880 - 케이블 세트 인장 스프링 클램프가 있는 OM 어 댑터용

스위치기어의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.





특징

주문 번호	SV 9340.880
제품 설명	스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블, 익스텐션 스 프링 클램프를 이용해 OM 어댑터에 설치.
재료	절연 PVC 내열 범위 최대 105°C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
AWG	$AWG 8 = 8.37 mm^2 \boxtimes 10 mm^2$
참고 사항	AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
치수	길이: 140 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.06
총 무게	0.088
구리 함랑(kg/개)	0.009
관세 번호	85444290

© Rittal 2025

특징

EAN	4028177502734
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

승인

설명 적합성 인증 적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3