


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3186.930

Настенный кондиционер, серия Blue e+

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3186.930 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ 1,6 кВт - 5,5 кВт

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5500 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.



Функции

| | |
|----------------------|--|
| Арт. № | SK 3186.930 |
| Исполнение | настенные |
| Преимущества | <p>Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок</p> <p>Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания</p> <p>Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению</p> <p>Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов</p> |
| Product modification | The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories. |
| Материал | Листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | <p>Конденсатор с покрытием RiNano</p> <p>Встроенный электрический испаритель конденсата</p> <p>Вкл. крепежный материал</p> <p>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)</p> |

Функции

| | |
|--|--|
| Опции | Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов. |
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,29 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,29 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц |
| Указание | Соблюдайте инструкции по монтажу. При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями. Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description) |
| Указание к арт. № | Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 В +6 % (509 В) |
| Указание к арт. № | To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided: Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. |
| Номинальная мощность | 0,73 кВт |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 1.250 м³/ч Внутренний контур: 1.250 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 3,23 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 3,23 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц | 7,6 |
| Исполнение | настенные |

Функции

| | |
|---|--|
| Размер | Ширина: 450 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 294 мм |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина выреза: 433 мм Высота выреза: 1.579 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | Внутренний контур IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 UL Type 3R |
| Хладагент/объем | Хладагент: R-513A Кол-во: 1,07 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,68 t |
| Регулирование температуры | Контроллер e+ (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...60 °C |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |
| Operating temperature range of refrigerant circuit (active) | 3 °C...60 °C |
| Heat pipe operating temperature range | -20 °C...45 °C |
| Диапазон установок | 20 °C...50 °C |
| Номинальная мощность Рэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,62 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,62 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,6 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт |
| Допустимое давление (p макс.) | 24 бар |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 55,2 kg |
| Gross weight | 73,8 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 896,57 |
| Код ТНВЭД | 84158200 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Описание продукта | SK холодильный агрегат Blue e+, настенный, 2 кВт, 110-240 В, 1~, 380-480 В, 3~, 50-60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 450 x 1600 x 294 мм |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | IEC CB 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Объяснения | Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK PCF-declaration |