



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3187.330

Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3187.330 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).



Функции

Арт. №	SK 3187.330
Исполнение	настенные Outdoor
Описание продукта	Энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor благодаря мультивольтажности может эксплуатироваться по всему миру и может, например, использоваться в проектных решениях Torteс.
Преимущества	Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Product modification	The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Материал	Алюминий AlMg3
Поверхность	Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению

Функции

Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утепленного монтажа Вкл. крепежный материал
Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,5 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,5 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,6 кВт
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание	При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 В +6 % (509 В)
Номинальная мощность	1,05 кВт
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,08 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,08 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,03 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,03 кВт
Регулирование температуры	Контроллер e+ (заводская установка +35 °С)
Размер	Ширина: 465 мм Высота: 1.640 мм Глубина: 260 мм

Функции

Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух	Ширина: 517 мм Высота: 1.692 мм Глубина: 260 мм
Тип монтажа	Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	с монтажной рамой: внутренний контур IP 56 without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA	с монтажной рамой: UL Type 12/3R/4 without mounting frame: UL Type 12/3R
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 1.250 м³/ч Внутренний контур: 1.250 м³/ч
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 1,07 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,68 t
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,31 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,31
Подходит для	Тип корпуса: Toptec Ширина: ≥ 800 мм Высота: ≥ 1.800 мм
Подходит для арт. №	9782.828 9783.888
Диапазон установок	20 °C...50 °C
Диапазон рабочих температур	-30 °C...60 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)	3 °C...60 °C
Heat pipe operating temperature range	-30 °C...45 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Допустимое давление (p макс.)	2,4
Уровень шума	70 dB(A)
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	63 kg
Gross weight	73 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK Cooling unit Blue e+, wall-mounted, Outdoor, 2.5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, WHD: 465 x 1640 x 260 mm

Одобрения

Одобрения	IEC CB UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK PCF-declaration