#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3189.340

# Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SK 3189.340 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).



#### Функции

SK 3189.340
настенные Outdoor
Энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor благодаря мультивольтажности может эксплуатироваться по всему миру и может, например, использоваться в проектных решениях Toptec.
Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Алюминий AlMg3
Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению

© Rittal 2025

### Функции

Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа Вкл. крепежный материал
Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 4,9 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 4,9 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 3,52 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 3,52 кВт
Номинальное рабочее напряжение	380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание	При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 380 В -1 % (342 В) и 480 В +5 % (509 В)
Номинальная мощность	2,35 кВт
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 2,35 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 2,35 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 2,35 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 2,35 кВт
Регулирование температуры	Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Размер	Ширина: 465 мм Высота: 1.640 мм Глубина: 360 мм

© Rittal 2025 3

### Функции

Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух	Ширина: 517 мм Высота: 1.692 мм Глубина: 360 мм
Тип монтажа	Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	с монтажной рамой: внутренний контур IP 56 without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA	с монтажной рамой: UL Type 12/3R/4 without mounting frame: UL Type 12/3R
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 2.300 м³/ч Внутренний контур: 2.300 м³/ч
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 1,8 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 1,14 t
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,09 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,09
Подходит для	Тип корпуса: Toptec Ширина: ≥ 800 мм Высота: ≥ 1.800 мм
Подходит для арт. №	9782.828 9783.888
Диапазон установок	20 °C50 °C
Диапазон рабочих температур	-30 °C60 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)	3 °C60 °C
Heat pipe operating temperature range	-30 °C45 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Допустимое давление (р макс.)	2,4
Уровень шума	71 dB(A)
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 4

### Функции

Вес нетто	85
Gross weight	89
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177964495
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

### Одобрения

Одобрения	IEC CB UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Declaration of conformity - F-gas regulation
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 5