

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3209.504**

**Воздухо-водяные  
теплообменники**

Состояние: 28.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3209.504 - Воздухо-водяные теплообменники ПОТОЛОЧНЫЙ

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенno подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3209.504
Исполнение	потолочный Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание продукта	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,87 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

## ФУНКЦИИ

Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 95 Вт При 60 Гц: 110 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,4 А При 60 Гц: 0,48 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Тип подключения (электрического)	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды	1 °C...30 °C
Гидравлические подключения	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер ( заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	1 °C...70 °C
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Степень защиты	IP 65 возможно по запросу
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	32.25
Gross weight	34.5
Код ТНВЭД	84158300
EAN	4028177429901
ETIM 9	EC002515

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 8 EC002515

ECLASS 8.0 27180712

---

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии