


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3214.700

**Воздухо-водяные
теплообменники**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3214.700 - Воздухо-водяные теплообменники настенный HD

Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3214.700
Исполнение	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта	Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.
Преимущества	Гигиеническая конструкция с возможностью мойки Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости Выступающие по периметру сменное силиконовое уплотнение предотвращает скапливание грязи между корпусом и воздухо-водяным теплообменником
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,6 кВт L 35 W 10 при 400 л/ч: 0,65 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 33 Вт При 60 Гц: 34 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,16 А При 60 Гц: 0,14 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды	1 °C...30 °C
Гидравлические подключения	G 3/8" наружная резьба
Регулирование температуры	Электромагнитный клапан с терmostатическим управлением
Контроль температуры	Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 А, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	1 °C...70 °C
Размер	Ширина: 220 мм Высота: 526 мм Глубина: 100 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Диапазон установок	20 °C...60 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6

ФУНКЦИИ

Gross weight	6.86
Код ТНВЭД	84158300
EAN	4028177806399
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECCLASS 8.0	27180712

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
