


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.118

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.118 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Функции

Арт. №	SK 3238.118
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 50 Гц: 63 м ³ /ч При 60 Гц: 70 м ³ /ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 52 м ³ /ч При 60 Гц: 63 м ³ /ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)	1 x 3238208: 36/42 м ³ /ч 2 x 3238208: 46/54 м ³ /ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

Функции

Номинальная мощность Pэл	При 50 Гц: 16,5 Вт При 60 Гц: 14,9 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,24 А При 60 Гц: 0,18 А
Размер	Ширина: 148,5 мм Высота: 148,5 мм
Монтажная глубина	58,5 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм Высота выреза: 124 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Типе 12 с флисовым/складчатым фильтром Типе 3 Типе 3R Типе 4 Типе 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 68.200 h При 60 Гц: 68.200 h
Диапазон рабочих температур	-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 46 dB(A) При 60 Гц: 49 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,9 kg

Функции

Gross weight	1 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK Fan-and-filter unit TopTherm, 52/63 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 148.5 x 148.5 x 16 mm

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
