# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.210 RiLineX 연결 어댑터

상태: 2025. 12. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



### RX 9360.210 - RiLineX 연결 어댑터

60mm 버스바 시스템용 RiLineX 연결 어댑터. 이 장치는 스크루 고정 장치를 갖추고 있어 5mm에서 10mm 사이의 버스바 두께에 적합합니다.



#### 특징

주문 번호	RX 9360.210
장점	버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 9005
Rated current of round conductor	320 A
Rated current of round conductor (UL)	280 A
전기 사양 UL(SCCR)	10kA - 600V, RMS 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7 100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 200A, JDDZ/7
케이블 출력부	상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
극수	3극

© Rittal 2025 2

# 특징

버스바 시스템에 적합 지수 원형 도체의 연결 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어 페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결	AWG 10 - AWG 1
원형 도체의 연결 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어 페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결	높이: 239.4 mm 깊이: 79.2 mm 2.5 - 70 mm <sup>2</sup> 6 - 50 mm <sup>2</sup> AWG 10 - AWG 1
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어 페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결	6 - 50 mm <sup>2</sup> AWG 10 - AWG 1
세 와이어 	AWG 10 - AWG 1
	•
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
원형 도체 연결부, 단선 AWG	AWG 14 - AWG 6
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	6 - 70 mm <sup>2</sup>
원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG	AWG 10 - AWG 2/0
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	13 x 5 mm
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
정격 전압으로 리던던트	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
과전압 범주	4
오염 등급	3
표준	IEC/EN 61439-1 UL 508
정격 충격 전압 Uimp	8 kV

© Rittal 2025 3

# 특징

Rated insulation voltage	800 V
Power dissipation (max.)	14 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
작동 온도 범위	-5 °C55 °C
저장 온도 범위	-25 °C75 °C
습도(비응축 상태)	1090 %
포장 단위	4 개
순 중량	1.776
총 무게	1.925
관세 번호	85369010
EAN	4028177997257
ETIM 9	EC001531

# 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4