


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.710 Blue e+ filter fan

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.710 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3240.710 |
| Исполнение | настенные |
| Преимущества | Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов |
| Материал | Пластик |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Complete unit ready to install, including pleated filter |
| Вентилятор | Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами |
| Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter) | При 50 Гц: 218 м ³ /ч При 60 Гц: 191 м ³ /ч |
| Air throughput with matching outlet filter including pleated filter | При 50 Гц: 191 м ³ /ч При 60 Гц: 161 м ³ /ч |

Функции

| | |
|---|--|
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | При 50 Гц: 175 м ³ /ч При 60 Гц: 157 м ³ /ч |
| Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter | При 50 Гц: 130 м ³ /ч При 60 Гц: 112 м ³ /ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 35,5 Вт При 60 Гц: 38,2 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,41 А При 60 Гц: 0,42 А |
| Размер | Ширина: 255 мм Высота: 255 мм Глубина: 129 мм |
| Монтажная глубина | 108 мм |
| Монтажный вырез | Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Степень защиты NEMA | Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Указание | У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм |
| Диапазон рабочих температур | -30 °С...55 °С |
| Диапазон температур хранения | -30 °С...70 °С |
| Уровень шума | При 50 Гц: 48 dB(A) При 60 Гц: 45 dB(A) |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,361 kg |
| Gross weight | 2,381 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK Blue e+ fan-and-filter unit, 218/191 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035 |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTТА UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |