

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.824

LRiLineX 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 2. 15 (원천: ittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.824 - LRiLineX 퓨즈-스위치 단로기 D 스위치

60mm 버스바 시스템용 전환식 RiLineX 퓨즈-스위치 단로기. D 01(패스 링 사용) 및 D 02 퓨즈(최대 63A) 와 함께 사용 가능. 함께 제공된 고정 스프링을 사용하여 10 x 38mm 원통형 퓨즈와도 함께 사용하기에도 적합함. 신호 접점을 갖춘 통합형 광학 LED 안전 모니터링 및 전자 안전 모니터링. 스위치는 켜짐/꺼짐 위치에서 잠글 수 있습니다. 최대 16mm²의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다.



특징

주문 번호

RX 9360.824

버전

전자식 퓨즈 모니터링 포함

장점

퓨즈 링크의 안전한 접촉(스크루 캡 없음)

스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능

광학 LED 퓨즈 모니터링

별도의 개구부를 통한 전압 테스트

유지보수가 필요없는 최대 16mm²의 텐션 스프링 연결부

스크루 캡과 같은 추가 액세서리 없이 완전한 접촉 보호

재료

폴리아미드(PA 6)

UL 94에 준하는 화재 방지 등급

특징

General colour	RAL 35745 RAL 9005
제공 범위	퓨즈-스위치 단로기 4개 퓨즈 D 01용 리듀서 12개
정격 전류최대	63 A
케이블 출력부	하부
극수	3극
버스바 시스템에 적합	RiLineX RiLine60
치수	폭: 35.8 mm 높이: 263 mm 깊이: 104.2 mm
원형 도체의 연결, 종단 폐를이 있는 극 세 와이어	1.5 - 16 mm ²
폐를 AWG로 미세 연결 원형 도체 연결	AWG 16 - AWG 6
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	1.5 - 16 mm ²
원형 도체 연결부, 다중 연결 AWG	AWG 16 - AWG 6
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
과전압 범주	4
오염 등급	3
표준	IEC/DIN EN 60 947-3
정격 절연 전압 Ui	800 V
Power dissipation (max.)	5.5 W

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)	10...90 %
부하 사용률	AC-22B (400 V/100 A)
퓨즈 링크	D 02-E 18
포장 단위	4 개
순 중량	2.232
총 무게	2.236
구리 함량(kg/개)	0.105
관세 번호	85365080
ETIM 9	EC001040

승인

설명	적합성 인증
----	--------