

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



RX 9362.000

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 5. 25 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.000 - RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

60mm 버스바 시스템용 RiLineX NH 퓨즈 스위치 분리기, 사이즈 00. 커버는 잠금 및 밀봉이 가능하며 시각적 안전 모니터링 시스템을 갖추고 있음. 안전 전압 테스트는 커버에 내장된 측정 지점을 사용해 수행됨. 유지보수 작업을 용이하게 하기 위해 NH 퓨즈 스위치 분리기에는 정지 위치가 있음. 스크루 연결부 사이즈 M8의 연결 버전. 케이블 인출방향은 상단 또는 하단에서 개별적으로 전환 가능.



## 특징

주문 번호	RX 9362.000
버전	60mm 버스바 시스템용
장점	커버: 잠금 및 밀봉 가능 별도의 개구부를 통한 전압 테스트 최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능 공구 없이 케이블 출력부 전환 유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치 모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상	RAL 9005 RAL 35745

## 특징

중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크류 M8
퓨즈 링크	NH 00 NH 000
정격 작동 전압	690V AC
적합한 NH-사이즈	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 106 mm 높이: 194.2 mm 깊이: 104.5 mm
작동 온도 범위	-5 °C...35 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
버스바 시스템에 적합	RiLine60 RiLineX
극수	3극
부하 사용률	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
오염 등급	3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB

## 특징

화재 하중	14.2 MJ/m <sup>2</sup>
최대 소모 전력	19 W
삼입퓨즈당 열손실(Max.)	12 W
포장 단위	1 개
순 중량	1.015 kg
총 무게	1.023 kg
구리 함량(kg/개)	0.363
PCF/VE(크래들-게이트)	6.85
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001040
제품 설명	RX NH 퓨즈 스위치 분리기 사이즈 00, 160A, 3극, 스크루 M8

## 승인

승인	CQC-CCC
설명	적합성 인증 PCF-declaration