

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.005

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 2. 4 (원천: ittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.005 - RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

60mm 버스바 시스템용 RiLineX NH 퓨즈 스위치 분리기, 사이즈 00. 커버는 잠금 및 밀봉이 가능하며 시각적 안전 모니터링 시스템을 갖추고 있음. 안전 전압 테스트는 커버에 내장된 측정 지점을 사용해 수행됨. 유지보수 작업을 용이하게 하기 위해 NH 퓨즈 스위치 분리기에는 정지 위치가 있음. 스크루 연결부 사이즈 M8의 연결 버전. 케이블 인출방향은 상단 또는 하단에서 개별적으로 전환 가능. 전자 안전 모니터링 포함.



특징

주문 번호	RX 9362.005
버전	For 60 mm busbar systems
장점	<p>커버: 잠금 및 밀봉 가능</p> <p>별도의 개구부를 통한 전압 테스트</p> <p>최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능</p> <p>공구 없이 케이블 출력부 전환</p> <p>유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치</p> <p>모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능</p>
재료	<p>폴리아미드(PA 6)</p> <p>UL 94에 준하는 화재 방지 등급</p> <p>접점 레일: 전기 구리, 은도금</p>
색상	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
제공 범위	전기 안전 모니터링용 연결 커넥터 포함
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm

특징

케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크류 M8
정격 전류최대	160 A
최대 정격 작동 전류	160 A
정격 작동 전압	690V AC
적합한 NH-사이즈	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수	폭: 106 mm 높이: 229.5 mm 깊이: 104.5 mm
작동 온도 범위	-5 °C...35 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
버스바 시스템에 적합	RiLineX RiLine60
극수	3극
부하 사용률	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
오염 등급	3
전자식 퓨즈 모니터링 포함	예
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB

특징

Fire load 16.6 MJ/m²

Power dissipation (max.) 19 W

포장 단위 1 개

순 중량 1.135

총 무게 1.155

구리 함량(kg/개) 0.363

관세 번호 85369095

ETIM 9 EC001040

승인

설명 적합성 인증