

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024

RiLineX 버스 장착 퓨즈 베이스

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - RiLineX 버스 장착 퓨즈 베이스

60mm 버스바 시스템용 콤팩트 RiLineX 버스 장착 퓨즈 베이스. 신호 접점을 통한 전자 및 광학 LED 안전 모니터링 기능이 포함된 10 x 38mm 원통형 퓨즈용. 원통형 퓨즈의 안정적인 접촉을 보장하기 위해 이 장치는 특수 퓨즈 홀더를 갖추고 있으며 이 퓨즈 홀더는 열린 상태에서는 잠글 수 있고 닫힌 상태에서는 봉인할 수 있습니다. 최대 6mm²의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다.



특징

주문 번호

RX 9364.024

장점

퓨즈 링크의 안전한 접촉(스크루 캡 없음)
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
광학 LED 퓨즈 모니터링
별도의 개구부를 통한 전압 테스트
유지보수가 필요없는 최대 16mm²의 텐션 스프링 연결부
스크루 캡과 같은 추가 액세서리 없이 완전한 접촉 보호

제품 변경

(보조)

재료

폴리아미드(PA 6)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급

특징

색상	RAL 35745 RAL 9005
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	400V AC
케이블 출력부	하부
극수	3극
버스바 시스템에 적합	RiLineX RiLine60
치수	폭: 26.8 mm 높이: 262.5 mm 깊이: 95 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	1.5 - 6 mm ²
페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결	AWG 16 - AWG 6
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	1.5 - 6 mm ²
원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG	AWG 16 - AWG 10
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
정격 전압으로 리던던트	400 V AC
과전압 범주	4
오염 등급	3
표준	IEC/DIN EN 60 947-3
정격 절연 전압 U _i	800 V

특징

최대 소모 전력	3 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
최대 작동 습도.	90 %
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)	10...90 %
부하 사용률	AC-20B (400 V/100 A)
퓨즈 링크	10 x 38 mm
포장 단위	4 개
순 중량	1.4 kg
총 무게	1.412 kg
구리 함량(kg/개)	0.043
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
제품 설명	RX 버스 장착 퓨즈 베이스 32A, 3극, 10 x 38mm, LED 및 안전 모니터링 포함, W: 27mm

승인

설명	적합성 인증 PCF-declaration
----	---------------------------