


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.810 Blue e+ filter fan

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.810 - Blue e+ filter fan ЭМС

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



Функции

Арт. №	SK 3245.810
Исполнение	настенные ЭМС
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Вентилятор	Диагональный, ЕС-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 931 м ³ /ч

Функции

Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	При 50 Гц: 728 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 174,6 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,52 А
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм Глубина: 156 мм
Монтажная глубина	136 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP51 with chopped-fibre filter IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым фильтром Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур	-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 72 dB(A)
Интерфейсы	0 - 10 V/PWM input Speed output
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,01 kg
Gross weight	4,218 kg
Код THVЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Функции

ECLASS 8.0

27180716

Описание продукта

SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 931 m³/h, 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 323 x 323 x 156.5 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Декларация о соответствии