


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.100

## Настенные кондиционеры

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Настенные кондиционеры с базовым контроллером

Потолочные холодильные агрегаты в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.



## Функции

Арт. №	SK 3303.100
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 500 Вт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 610 Вт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 280 Вт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 350 Вт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,6 А При 60 Гц: 2,6 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 5,1 А При 60 Гц: 6,4 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 345 м³/ч Внутренний контур: 310 м³/ч

## Функции

Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,4
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,17 кг
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	20 °C...55 °C
Диапазон установок	30 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 36 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 380 Вт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 420 Вт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 390 Вт
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17 kg
Gross weight	17,7 kg
Код ТНВЭД	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK RTT Cooling unit, wall-mounted, 500 W, 230 V, basic controller

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK