


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.200

PE/PEN-콤비 브래킷 E-Cu

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.200 - PE/PEN-콤비 브래킷 E-Cu PE/PEN-결합용

버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

특징

주문 번호	SV 9661.200
제품 설명	버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.
장점	사전 조립된 콤비 앵글, 열반 브래킷 및 개별적으로 인클로저 폭에 맞게 절단한 버스바는 조립에 대한 시간과 비용의 절감을 가능케 함
사용 영역	기타
재료	E-Cu
제공 범위	조립 부품
Approved short-circuit current capability	Icw 60 kA, 1초
버스바에 적합	통합된 드릴 구멍이 있는 버스바 E-Cu
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	40 - 10 mm
버스바에 적합	폭: 40, 80 높이: 10, 10 mm
포장 단위	4 개
순 중량	3.2
총 무게	3.688
구리 함량(kg/개)	0.61
관세 번호	74198090

특징

EAN	4028177494688
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------