## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9677.485 접촉 단자

상태: 2025. 11. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9677.485 - 접촉 단자 NH 슬림라인 스위치-단로기용

185mm 중심 대 중심 간격의 바 시스템에 NH 슬림라인 스위치-단로기를 드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.

## 특징

드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.		
드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.         재료       강판, 아연도금 E-Cu, 주석 도금 폴리아미드         참고 사항       접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서 전 가능         적합한 조립 사이즈       1 - 3         포장 단위       3 개         순 중량       0.456         총 무게       0.503         구리 함량(kg/개)       0.151         관세 번호       73182900         EAN       4028177806900         ETIM 9       EC000001	주문 번호	SV 9677.485
E-Cu, 주석 도금 폴리아미드         참고 사항       접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서 한가능         적합한 조립 사이즈       1 - 3         포장 단위       3 개         순 중량       0.456         총 무게       0.503         구리 함량(kg/개)       0.151         관세 번호       73182900         EAN       4028177806900         ETIM 9       EC000001	제품 설명	185mm 중심 대 중심 간격의 바 시스템에 NH 슬림라인 스위치-단로기를 드릴 천공없이 장착하기 위한 용도.
지합한 조립 사이즈 1 - 3  포장 단위 3 개  순 중량 0.456  총 무게 0.503  구리 함랑(kg/개) 0.151  관세 번호 73182900  EAN 4028177806900  ETIM 9 EC000001	재료	E-Cu, 주석 도금
포장 단위 3 개  순 중량 0.456  총 무게 0.503  구리 함랑(kg/개) 0.151  관세 번호 73182900  EAN 4028177806900  ETIM 9 EC000001	참고 사항	접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서만 사용 가능
순 중량 0.456 총 무게 0.503 구리 함랑(kg/개) 0.151 관세 번호 73182900 EAN 4028177806900 ETIM 9 EC000001	적합한 조립 사이즈	1 - 3
총 무게 0.503 구리 함랑(kg/개) 0.151 관세 번호 73182900 EAN 4028177806900 ETIM 9 EC000001	포장 단위	3 개
구리함랑(kg/개) 0.151 관세 번호 73182900 EAN 4028177806900 ETIM 9 EC000001	순 중량	0.456
관세 번호 73182900 EAN 4028177806900 ETIM 9 EC000001	총 무게	0.503
EAN 4028177806900 ETIM 9 EC000001	구리 함랑(kg/개)	0.151
ETIM 9 EC000001	관세 번호	73182900
	EAN	4028177806900
ECLASS 8.0 27141146	ETIM 9	EC000001
	ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 2