

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.520

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 05.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.520 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

Функции

Арт. №	SK 3304.520
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,25 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,91 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт
Номинальное рабочее напряжение	200 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 4,7 А При 60 Гц: 5 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 13,8 А При 60 Гц: 16,1 А

Функции

Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 900 м³/ч Внутренний контур: 600 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,67 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,52
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,325 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,21 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,66 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,82 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,71 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,81 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 6,3...10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	37,05 kg
Gross weight	39 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855

Функции

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------

Сертификаты	EAC
-------------	-----

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---