

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3304.540**

**Настенный кондиционер, серия  
TopTherm Blue e**

Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3304.540 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3304.540
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,25 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,98 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,2 А При 60 Гц: 2,1 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 11,5 А При 60 Гц: 12,7 А

# ФУНКЦИИ

Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 950 м <sup>3</sup> /ч Внутренний контур: 540 м <sup>3</sup> /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,72 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,58
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,325 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,21 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер ( заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,64 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,79 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,73 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	39.9
Gross weight	42
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177322943

## ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC000855

---

ETIM 8 EC000855

---

ECLASS 8.0 27180704

## ОДОБРЕНИЯ

---

Одобрения 30 - KC Korea  
UL + C-UL (listed)  
UL + C-UL - FTTA

---

Сертификаты EAC

---

Объяснения Декларация о соответствии  
Declaration of conformity - F-gas regulation  
Декларация о соответствии UK