

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.408

## 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 6. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.408 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

## 특징

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 주문 번호                   | VX 9680.408   |
| 재료                      | 강판, 1.5mm   |
| 표면 처리                   | 인클로저 프레임: 전착도장<br>후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장<br>글랜드 플레이트: 아연도금 |
| 색상                      | RAL 7035  |
| 제공 범위                   | 인클로저 프레임<br>후면 패널<br>글랜드 플레이트                                     |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | 최대 IP 54X, 플랭킹에 따라  |
| Test specification      | IEC 61 439-1/-2<br>IEC 61 641                                     |
| 치수                      | 폭: 400 mm<br>높이: 2,000 mm<br>깊이: 800 mm                           |
| 포장 단위                   | 1 개   |
| 순 중량                    | 37.2 kg   |
| 총 무게                    | 40.2 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트)         | 113.3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF 등급 관련 참고 사항         | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트)          |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| 관세 번호      | 94032080   |
| ETIM 9     | EC000261   |
| ECLASS 8.0 | 27180101   |
| 제품 설명      | VX Modular enclosure, WHdepth 400x2000x800 mm, sheet steel |

## 승인

---

|     |       |
|-----|-------|
| 인증서 | 표면 처리 |
|-----|-------|