

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.500

**Настенный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3305.500 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3305.500
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт с комфорtnым контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,73 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,18 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,26 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 6,1 А При 60 Гц: 6,5 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 12 А При 60 Гц: 14 А

ФУНКЦИИ

Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 805 м ³ /ч Внутренний контур: 585 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,83 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,79
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,61 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,38 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,87 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,96 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,91 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	39.75
Gross weight	42
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177322998

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000855

ETIM 8 EC000855

ECLASS 8.0 27180704

ОДОБРЕНИЯ

Одобрения 30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA

Сертификаты EAC

Объяснения Декларация о соответствии
Declaration of conformity - F-gas regulation
Декларация о соответствии UK