
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.808 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 9680.808 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

특징

주문 번호	VX 9680.808
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금
 색상	RAL 7035
 제공 범위	인클로저 프레임 후면 패널 글랜드 플레이트
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
포장 단위	1 개
	49.54
총 무게	63.6
PCF/VE(크래들-게이트)	158.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된

© Rittal 2025

특징

EAN	4028177929555
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

인증서	표면 처리
설명	적합성 인증 UK

© Rittal 2025