

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.828

열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.828 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모듈형 인클로저

VX 열반 시스템, 부분 도어 설치 및 모듈 구조의 내부 분리용.

특징

| | |
|-------------------------|---|
| 주문 번호 | VX 9680.828 |
| 재료 | 강판, 1.5mm |
| 표면 처리 | 인클로저 프레임: 전착도장 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 글랜드 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 인클로저 프레임 후면 패널 글랜드 플레이트 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | 최대 IP 54X, 플랭킹에 따라 |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| 치수 | 폭: 800 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 800 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 52.2 kg |
| 총 무게 | 63.5 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 162.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |

특징

| | |
|------------|--|
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel |

승인

| | |
|-----|-----------|
| 인증서 | 표면 처리 |
| 설명 | 적합성 인증 UK |
