



CS 9760.342 - 직접 공기 냉각(DAC) 시스템 다기능 인클로저용

다기능 인클로저(MFG)에 설치하기 위한 루프 장착형 Direct Air Cooler. 이 제품은 낮은 온도차(Delta T) 인 경우 MFG에서 높은 손실 전력을 매우 효과적으로 보상하기에 특히 적합합니다. 매우 효과적인 주름형 필터를 사용함으로써 주변 공기가 필터링되어 MFG로 유입되고, 따뜻한 내부 공기가 플랩 밸브를 통해 빠져나갈 수 있습니다. DAC(Direct Air Cooler)는 MFG 하우징의 루프에 완전히 통합되어 파손으로부터 보호됩니다.



특징

주문 번호	CS 9760.342
재료	인클로저: 알루미늄 AlMg3
색상	RAL 7035
제공 범위	12극(pole) WAGO 플러그
고유 열출력	110 W/K
정격 작동 전압	48V (DC)
정격 전류최대	DC의 경우 각 통풍기당: 1.8 A
연결 타입, 전기의	12극(pole) WAGO 플러그
치수	폭: 875 mm 높이: 125 mm 깊이: 313 mm

특징

참고 사항	PC 소프트웨어 CS200을 통해 특성 곡선 및 알람 구성 가능. 소프트웨어는 www.ittal.co.kr 의 다운로드 영역에서 이용할 수 있습니다. 연결 케이블은 고객 측에서 준비해야 합니다.
팬 개수	1
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 6 A
온도 조절	USB 포트가 있는 마이크로 컨트롤러
작동 온도 범위	-33 °C...65 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54 IP 55(다기능 인클로저와 연결하여)
적합한 품목 번호	9751.908 9751.912 9751.918
적합한:	MFG 8 MFG 12 MFG 18
포장 단위	1 개
순 중량	9.124
총 무게	9.66
관세 번호	84158300
ETIM 9	EC000320