### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 1010.000

# Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### АХ 1010.000 - Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







#### Функции

Арт. №	AX 1010.000
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь
	Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана
	по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 мкм
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025

### Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X
	Type 12
ІК-код	IK10
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 600 мм
	Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,5 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	550 мм х 575 мм
Кол-во дверей	1
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
	Material lock: Цинковое литье под давлением
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19.9
Gross weight	20.14
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177814998
E-Number Sweden	E3465126
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025